



Fiable, polyvalent, ingénieux - un produit SANO

Présentation



Que vous soyez un utilisateur de fauteuil roulant, une personne à mobilité réduite, une aide à domicile ou un professionnel de santé ou du transport, Sano répond à toutes vos exigences avec la nouvelle gamme LIFTKAR PT (PT = Transport de personnes).

Pendant la descente, et à la différence des autres monte-escaliers, le LIFTKAR PT reste immobile tant que les roues d'arrêt n'ont pas atteint la marche inférieure. Cela procure à l'accompagnateur et au passager une plus grande sensation de sécurité dans les escaliers.



PT S modèle de base

<https://www.youtube.com/watch?v=TJ592sx3AT0>

Les atouts de LIFTKAR



LES COMMANDES DE MONTEE/DESCENTE DUPLIQUÉE
grand confort d'utilisation pour les droitiers et pour les gauchers grâce aux boutons de commande de chaque côté de la barre transversale



POIGNÉE DE FORME ERGONOMIQUE
• possibilité de régler facilement la poignée en hauteur pour l'ajuster à votre taille !
• prise en main sûre et parfaite grâce à un revêtement en caoutchouc anti-dérapant de toutes les surfaces de préhension !
• barre transversale supplémentaire revêtue de caoutchouc pour la poussée et la retenue de l'appareil



DISPOSITIF DE COMMANDE INTUITIF
• disposition claire et fonctionnelle de tous les éléments de commande
• possibilité d'activer toutes les fonctions (vitesse ascensionnelle, mode marche par marche ou continu, marche - arrêt) lors de l'utilisation dans les escaliers



INDICATEUR D'INCLINAISON
• facilite un déplacement équilibrée tout en supprimant l'effort de porter
• indique la plage d'inclinaison optimale pour une manipulation correcte lors du déplacement:
- par une LED: vert = ok / rouge = arrêt (le moteur ne démarre pas)
- par signal sonore activable, très utile lors de la phase d'apprentissage !



CONSTRUCTION MODULAIRE LÉGÈRE
• se démonte facilement en trois parties et se remonte rapidement
• emportez tout simplement votre PT avec vous - la légèreté des composants permet de les ranger sans peine dans le coffre d'une voiture



FREINS ROBUSTES
• arrêtent avec efficacité le LIFTKAR PT au rebord de chaque marche
• le revêtement anti-usure des freins placés à l'intérieur des jantes garantit une retenue sûre et un freinage efficace



Idéal à domicile...



PT S 130/160



Équipé d'un fauteuil confortable et d'accoudoirs relevables dotés d'un revêtement caoutchouté anti-dérapant, le PT S est l'appareil optimal pour se déplacer à l'intérieur et aux alentours de la maison. Grâce à sa compacité, le PT S est particulièrement adapté à une utilisation dans les escaliers étroits ou en colimaçon.

... et autour de la maison



PT Outdoor 120/150



Grâce à sa construction renforcée, ses grandes roues non tachantes, son système de freinage placé à l'intérieur des jantes et son empattement important, le PT Outdoor est l'appareil idéal pour se déplacer à l'extérieur. Emportez tout simplement votre PT Outdoor avec vous pour rendre visite à des amis ou des parents.

S'adapte à votre fauteuil roulant ...



PT Adapt 130/160



L'adaptateur qui permet d'utiliser le LIFTKAR PT avec un fauteuil roulant déjà existant est monté par des ateliers spécialisés et agréés.

LIFTKAR PT Plus 125

La solution complète : LIFTKAR PT Adapt fourni avec fauteuil roulant manuel pour le transport de personnes jusqu'à 125 kg maxi.

Les accessoires Liftkar

Les accessoires des modèles LIFTKAR PT sont taillés sur mesure pour répondre aux exigences et aux besoins individuels des personnes à mobilité réduite. La réalisation et la qualité des solutions techniques ont fait l'objet d'un soin particulier.

Accessoires d'origine pour les monte-escaliers LIFTKAR PT (inclus dans le matériel standard):



Chargeur secteur BC-PT
(Fiche CE)
Art. n°045 141



Batterie encliquetable BU-PT 5,2 Ah,
poids 4,3 kg, capacité 5,2 Ah, tension
24 VDC
Art. n°004 150

Accessoires disponibles en option:



Chargeur véhicule (12V-24V)
BC 10-30 VDC-PT
Art. n°945 120




Accoudoir rembourré
Art. n°945 148



Repose-pieds repliable
Art. n°945 157



Appui-tête réglable
Art. n°945 101



Retenue arrière pour PT Uni
Large: 360-560mm
Art. n°945 131
Étroit: 270-380mm
Art. n°945 114



Accoudoirs élargis
Ecartement de 54 cm
(standard 44 cm),
Art. n°945 146



Différents systèmes de ceinture:
Ceinture ventrale art. n°945 118
Ceinture ventrale/poitrine art. n°945 158
Harnais 5 points art. n°945 144



Adaptateurs pour chargeur
Fiche UK, art. n°045 142
Fiche USA, art. n°045 143
Fiche AUS, art. n°045 144